

Garant**Micro-vridhuvud Digital Ø 0,3 - 7,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	237493
GTIN	4045197816436
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.

Digitala vridhuvuden med **extra, mycket exakt avläsningsmöjlighet** på **0,001 mm i Ø** via **digital displayenhet nr. 237601** (beställs separat).

Ø-inställning med mycket litet vändglapp tack vare direkt mätsystem.

Användningsdata:

Med skärinsats nr 237621, adapter nr 237624 och skärplatta nr 237625.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D ₁	25 mm
Ø D ₃	4 mm
Effektiv längd L ₁	25 mm
Skaftdiameter D ₂	10 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

