

Garant**Finspindelsats Ø 9,75–30,1 mm, Anslutning: SK40****Beställningsdata**

Ordernummer	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Med **digitalt spindelhuvud** nr 237568, **digital displayenhet** nr 237601, borrarstänger och tillbehör i väskan.

Inställingsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.

Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i Ø.

Ø-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.

För Ø 9,75 – 30,1 mm

Användningsdata:

För ursvarningsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237568 SK40

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhet: nr 237601

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Teknisk beskrivning

Anslutning	SK40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237636
Vändskärshållare för bryggor	237565
Borrstång	237634
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Borrstång	237630
Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm Anslutning SK40	237568 SK40
Borrstång	237632
Sats utan fäste Ø 9,75–164 mm	237598
indikeringsenhet digital	237601