

**VNMG 160408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,75 - 2,5 mm
spån-brytare	MS
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Primäranvändning	M
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning