

Garant**CC.T 09T304, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Primäranvändning	N
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning