

**Garant****CC.T 120408, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Artikelklass	21G

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning