

HEDI

Kabelvinda för F, B, PL, CZ, Typ: 10N



Beställningsdata

Ordernummer	081195 10N
GTIN	4003644016976
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styr utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

Längd	325 mm
Kabelklass	H07RN-F
märkeffekt utrullad	2000 (16 A) W
Husets material	Plast

höjd	275 mm
material kabel	Neoprengummi
Typ	10N
Bredd	185 mm
kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	10 m
märkspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 24
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
Produktslag	Kabelvinda