

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	CKJNR/L 2525M16
Klamp	259038 17
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Underläggsplatta	259031 6
Fjäder-sats	259044 3
Fjäder	259046 3
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för klamp	259021 3
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 17	259038 17
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Fjäder Typ 3	259046 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Underläggsplatta Typ 6	259031 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600