


KNUX 160405R sats med 10 st, Sort: HBX020

Beställningsdata

Ordernummer	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Artikelklass	22D

Beskrivning

KNUX 160405R sats med 10 st HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 5 mm

Matning f : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,7 mm/v
Hörnradie	0,5 mm
spån-brytare	PM
spån-brytare	2,2 mm
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Sort	HBX020
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning