

**KNUX 160405R sats med 10 st, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251090 HBX020
GTIN	4045197663993
Artikelklass	22D

Beskrivning

KNUX 160405R sats med 10 st HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 6 mm

Matning f : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PG
Hörnradie	0,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,7 mm/v
spån-brytare	3,2 mm
Sort	HBX020
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning