

**Garant****CC.T 120404, Sort: HB7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	260158 HB7310
GTIN	4045197668394
Artikelklass	21G

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning