

**KNUX 160405R sats med 10 st, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

KNUX 160405R sats med 10 st HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm
Matning $f$	0,2 - 0,7 mm/v
spån-brytare	3,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MG
Hörnradi	0,5 mm
Sort	HBX130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning