

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 33,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 33,2
GTIN	4047109226920
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Skruv för grundstomme	239653 15IP
ISO-kod vändskär	SOEX 110508
Skruvsats för vändskär	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Centreringspetsens storlek	50
Grundstommestorlek	33

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	33,2
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239653 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8