

**KNUX 160405L sats med 10 st, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

KNUX 160405L sats med 10 st HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,2 - 0,7 mm/v
spån-brytare	PG
Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm
Hörnradi	0,5 mm
spån-brytare	3,2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBX020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning