

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 25
GTIN	4047109226982
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processsäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Centreringspetsens storlek	20
Skruv för grundstomme	239653 8IP8
Antal skär Z	2
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308
Grundstommestorlek	20

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	25
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP8	239653 8IP8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1