

**KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236653 55
GTIN	4047109095922
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

Grundstommens diameter d_1	53,5 mm
totallängd L_{tot}	325 mm
Effektiv längd L_1	260 mm
passar för borrhkrona	55 - 64 mm
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Nominell Ø D	55
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

