

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 72mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236654 72
GTIN	4047109096011
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- Processäker till 8 (9)×D.
- Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.
- Skaftutförande ABS.

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Grundstommens diameter $d_1$	70,5 mm
passar för borrhkrona	72 - 81 mm
totallängd $L_{tot}$	690 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	100 mm
Effektiv längd $L_1$	610 mm
Nominell Ø D	72
Borrdjup för vändskärsborr upp till	8×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

