

## Förlängningskabel för F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 25N



### Beställningsdata

Ordernummer	081183 25N
GTIN	4007123251513
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).**

Med stickuttag för **länderna F, B, PL, CZ. Neopren-gummikabel**, tål olja, bensen, UV-strålning.  
Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.

**Neoprengummikabel** med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

#### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

### Teknisk beskrivning

kabellängd	25 m
material kabel	Neopren
Passar för länderna	F; B; PL; CZ
kabelkonstruktion	3G1,5
Kabelklass	H07RN-F
Typ	25N

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

---

## Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL
Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L