




KNUX 160405L sats med 10 st, Sort: HBX130



Beställningsdata

Ordernummer	251092 HBX130
GTIN	4045197664051
Artikelklass	22D

Beskrivning

KNUX 160405L sats med 10 st HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MG

spånbrytare: 3,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 6 mm

Matning f : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MG
spånbrytare	3,2 mm
Hörnradie	0,5 mm
Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,7 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Sort	HBX130
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning