

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Fjäder-sats	259044 2
Vändskärsstorlek	8 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
Underläggsplatta	259031 40
Huvudängd L <sub>1</sub>	23 mm
ISO-kod hållare	PWLNR/L 3232 P08
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500