



## KNUX 160410R sats med 10 st, Sort: HBX020



### Beställningsdata

Ordernummer	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Artikelklass	22D

### Beskrivning

KNUX 160410R sats med 10 st HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PG

spånbrytare: 3,2 mm

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm
Hörnradie	1 mm
spånbrytare	3,2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PG
Matning $f$	0,2 - 0,7 mm/v
Sort	HBX020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning