

KÄRCHER**Detaljtvätt, Typ: BIO****Beställningsdata**

Ordernummer	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Artikelklass	03P

Beskrivning**Utförande:**

Detaljtvätt av förstklassiga material. Den intensiva rengöringen sker med vattenbaserade rengöringsmedel **utan lösningsmedel** och avlägsnar enkelt fett, olja och annan smuts. Vid användning av motsvarande rengöringsmedel kan detaljerna dessutom konserveras för en bestämd tid. Olja, smörjmedel och andra fetter sönderdelas automatiskt med mikroorganismer. Ergonomiskt utformat arbetsområde.

Användningsdata:

T.ex. tillverkning, underhåll, verkstad och metallbearbetning.
tillverkarens beteckning: PC 100 M2 BIO
nätspänning: 220 - 240 V
antal strömfaser: 1
tankvolym: 80 l
Längd enhet totalt: 952 mm
Bredd enhet totalt: 1181 mm

Teknisk beskrivning

uppvärmningseffekt	1 kW
--------------------	------

nyttolast	100 kg
tankvolym	80 l
nätfrekvens	50 - 60 Hz
Höjd enhet totalt	1067 mm
ljudtrycknivå	58 dB(A)
Längd enhet totalt	952 mm
Bredd enhet totalt	1181 mm
maximal temperatur	40 °C
antal strömfaser	1
vikt	44 kg
Material hus/ram	HDPE-Plast
nätspänning	220 - 240 V
ansluten effekt	1 kW
tryck	0,3 bar
tillverkarens beteckning	PC 100 M2 BIO
flöde	900 l/h
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Detaljtvätt

Tillbehör

Detaljrengöringsmedel BIO tillverkarens beteckning BCPMS	082942 BCPMS
Detaljrengöringsmedel BIO tillverkarens beteckning BIO20	082942 BIO20
Filtermatta 3-skikts för BIO-detaljtvätt Typ BIO	082948 BIO