

**KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 72mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236653 72
GTIN	4047109095908
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

passar för borrhkrona	72 - 81 mm
Effektiv längd $L_1$	325 mm
Grundstommens diameter $d_1$	70,5 mm
totallängd $L_{tot}$	405 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	100 mm
NominellØ D	72
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

