

**KNUX 160410R sats med 10 st, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	251096 HBX130
GTIN	4045197664099
Artikelklass	22D

Beskrivning

KNUX 160410R sats med 10 st HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 6 mm

Matning f : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1 mm
spån-brytare	MG
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Matning f	0,2 - 0,7 mm/v
spån-brytare	3,2 mm
Primäranvändning	M
Sort	HBX130
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning