

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Stift	259049 2
Underläggsplatta	259031 41
Passande vändskär	WN.. 0804..
Skruvsats	259023 2
Huvudängd L ₁	31 mm
Skaftmått	25 mm
Spännjärn	259038 12
ISO-kod hållare	MWLNRL 2525M08
Vändskärsstorlek	8 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Stift Typ 2	259049 2
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Spännjärn Typ 12	259038 12
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500