

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 28
GTIN	4047109227019
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Borrspetsen styr verktyget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Grundstommestorlek	26
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Centreringspetsens storlek	50
Skruv för grundstomme	239653 8IP9
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	28
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP9	239653 8IP9
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1