

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236654 20
GTIN	4047109076211
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- Processäker till 8 (9)×D.
- Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.
- Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	235 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	200 mm
Grundstommens diameter d_1	19 mm
passar för borrhkrona	20 - 25 mm
Nominell $\varnothing D$	20
Borrdjup för vändskärsborr upp till	8×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

