


**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 80
GTIN	4047109094987
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

- Processäker till 8 (9)×D.
- Centrerung genom centrerspets och styrtapp.
- Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.
- Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.

**Användningsdata:**

- För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.
- Med centreringspets nr 236655–236657.
- Med vändskär nr 236740–237080.

**Passar till:**

Grundstomme nr 236652–236654.

**leveransinnehåll:**

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

**Teknisk beskrivning**

Centreringspetsens storlek	65
----------------------------	----

Skruvsats förvändskär	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Grundstommestorlek	72
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304
Skruv för grundstomme	239655 20IP3
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	80
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 65	236655 65
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 65	236656 65
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® stomme Ø DC 72 mm	236654 72
KOMET® stomme Ø DC 72 mm	236653 72
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 8IP2	239655 8IP2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® stomme Ø DC 72 mm	236652 72
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 20IP3	239655 20IP3