

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259031 4
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Klamp	259038 16
Skruv för klamp	259021 3
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Huvudängd L ₁	32 mm
ISO-kod hållare	CKJNR/L 3232P16
Fjäder	259046 3
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Spännjärn Typ 16	259038 16
Underläggsplatta Typ 4	259031 4
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Fjäder Typ 3	259046 3
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600