

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Stift	259049 3
Underläggsplatta	259031 41
Spännjärn	259038 12
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
ISO-kod hållare	A25R MWLNR/L08
Skruvsats	259023 3
totallängd L	200 mm
Spännhöjd $L_2$	24 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Stift Typ 3	259049 3
Spännjärn Typ 12	259038 12
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Skruvsats 10 delar Typ 3	259023 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500