

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 38
GTIN	4047109227118
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borrarxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Grundstommestorlek	33
Antal skär Z	2
Centreringspetsens storlek	60
Skruv för grundstomme	239653 15IP
Skrivsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	38
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239653 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600