

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0604..
Hävarmsskruv	259018 6
Fjäderstift-sats	259047 3
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	PWLNRL 1616H06
Hävarm	259015 9
Huvudängd L ₁	16 mm
Underläggsplatta	259031 25
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Fjäder-sats	259044 5
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Fjäder-sats 10 delar Typ 5	259044 5
Underläggsplatta Typ 25	259031 25
Hävarm Typ 9	259015 9
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500