

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Stift	259049 5
ISO-kod hållare	A32S MWLNR/L08
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	40 mm
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Spännjärn	259038 12
Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
Underläggsplatta	259031 41
Skruvsats	259023 3
totallängd L	250 mm
Spännhöjd $L_2$	31 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännjärn Typ 12	259038 12
Stift Typ 5	259049 5
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Skruvsats 10 delar Typ 3	259023 3
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500