

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 39mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 39
GTIN	4047109226913
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruv för grundstomme	239653 15IP
Centreringspetsens storlek	70
Grundstommestorlek	33
Antal skär Z	2
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Skrivsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	39
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239653 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600