

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236654 33
GTIN	4047109076273
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	290 mm
passar för borrhkrona	33 - 39,2 mm
totallängd $L_{tot}$	330 mm
Grundstommens diameter $d_1$	32 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Nominell Ø D	33
Borrdjup för vändskärsborr upp till	8×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

