

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 20
GTIN	4047109226937
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhåldjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Grundstommestorlek	20
Centreringspetsens storlek	10
Skruv för grundstomme	239653 8IP8
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	20
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP8	239653 8IP8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0