

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PWLNRL 2020K06
Vändskärsstorlek	6 mm
Hävarmsskruv	259018 6
Hävarm	259015 9
Fjäderstift-sats	259047 3
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	16 mm
Underläggsplatta	259031 25
Fjäder-sats	259044 5
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 25	259031 25
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 5	259044 5
Hävarm Typ 9	259015 9
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500