

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 21mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 21
GTIN	4047109226944
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borrarxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Skruv för grundstomme	239653 8IP8
Grundstommestorlek	20
Centreringspetsens storlek	10
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
Antal skär Z	2

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	21
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP8	239653 8IP8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2