

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 31mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 31
GTIN	4047109227040
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processsäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Grundstommestorlek	26
Skruv för grundstomme	239653 8IP9
ISO-kod vändskär	SOEX 090408
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Centreringspetsens storlek	50

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	31
Borrvändning	kräver kryssborring
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborring
Borrvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP9	239653 8IP9