

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats	259023 2
Vändskärsstorlek	8 mm
Underläggsplatta	259031 41
Skaftmått	32 mm
Spännjärn	259038 12
Stift	259049 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-kod hållare	MWLNRL 3232P08
Passande vändskär	WN.. 0804..
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Spännjärn Typ 12	259038 12
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Stift Typ 2	259049 2
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500