

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 46mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236654 46
GTIN	4047109095984
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- Processäker till 8 (9)×D.
- Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.
- Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

passar för borrhkrona	46 - 54 mm
Grundstommens diameter d_1	44,5 mm
totallängd L_{tot}	480 mm
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Effektiv längd L_1	415 mm
Nominell Ø D	46
Borrdjup för vändskärsborr upp till	8×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

