

HEDI

Kabelvinda för F, B, PL, CZ, Typ: 15N



Beställningsdata

Ordernummer	081195 15N
GTIN	4003644017003
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

material kabel	Neoprengummi
Bredd	185 mm
kabelkonstruktion	3G1,5
Längd	325 mm

märkeffekt utrullad	2000 (16 A) W
kabellängd	15 m
Typ	15N
höjd	275 mm
Kabelklass	H07RN-F
Husets material	Plast
märkspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 24
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
Produktslag	Kabelvinda