

**KOMET® stomme, 6×D, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236652 20
GTIN	4047109076204
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 6×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	185 mm
passar för borrhkrona	20 - 25 mm
Grundstommens diameter d_1	19 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	150 mm
Nominell Ø D	20
Borrdjup för vändskärsborr upp till	6×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

