

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 22
GTIN	4047109226951
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Grundstommestorlek	20
Antal skär Z	2
Centreringspetsens storlek	20
Skriv för grundstomme	239653 8IP8
ISO-kod vändskär	SOEX 060306

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	22
Borrvändning	kräver kryssborring
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborring
Borrvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP8	239653 8IP8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP