

**KOMET KUB Centron® Powerline borkrona, Ø DC: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236651 32
GTIN	4047109227057
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Borrspetsen styr verktuget exakt i borraraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processsäkerhet och stabila borrhjup upp till 9×D.

Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.

Borkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Med centreringspets nr 236659.

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruv för grundstomme	239653 8IP9
Centreringspetsens storlek	60
Antal skär Z	2
Grundstommestorlek	26
ISO-kod vändskär	SOEX 090408
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Serie	KUB Centron®
NominellØ D	32
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP9	239653 8IP9
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8