

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251916 16/06 |
| GTIN | 4045197651297 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Passande vändskär | WN.. 0604.. |
| Skaftmått | 16 mm |
| Fjäderstift-sats | 259047 3 |
| ISO-kod hållare | PWLNRL 1616H06 |
| Huvudängd L ₁ | 16 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 20 mm |
| Fjäder-sats | 259044 5 |
| Hävarm | 259015 9 |
| Hävarmsskruv | 259018 6 |
| Vändskärsstorlek | 6 mm |
| Underläggsplatta | 259031 25 |
| totallängd L | 100 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |

| | |
|-------------|------------------------|
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvävning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Underläggsplatta Typ 25 | 259031 25 |
| Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3 | 259047 3 |
| Hävarm Typ 9 | 259015 9 |
| Hävarmsskruv Typ 6 | 259018 6 |
| Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Fjäder-sats 10 delar Typ 5 | 259044 5 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |