

**HOLEX®****CCMT 120404 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	260217 HBX130
GTIN	4045197668714
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CCMT 120404 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmMatning  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,06 - 0,36 mm/v
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 3,75 mm

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral