

**KOMET® stomme, 6×D, Ø DC: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236652 26
GTIN	4047109076235
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 6×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Effektiv längd $L_1$	175 mm
passar för borrhkrona	26 - 32 mm
totallängd $L_{tot}$	210 mm
Grundstommens diameter $d_1$	25 mm
NominellØ D	26
Borrdjup för vändskärsborr upp till	6×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

