

**KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236653 40
GTIN	4047109076280
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

passar för borrhkrona	40 - 45 mm
Grundstommens diameter $d_1$	38,5 mm
totallängd $L_{tot}$	235 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Effektiv längd $L_1$	185 mm
Nominell Ø D	40
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

