

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251917 20/08  |
| GTIN         | 4045197651396 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hävarmsskruv                  | 259018 2         |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 20 mm            |
| Hävarm                        | 259015 2         |
| Passande vändskär             | WN.. 0804..      |
| Underläggsplatta              | 259031 40        |
| Fjäderstift-sats              | 259047 2         |
| Fjäder-sats                   | 259044 2         |
| Vändskärsstorlek              | 8 mm             |
| ISO-kod hållare               | PWLNLR/L 2020K08 |
| Skaftmått                     | 20 mm            |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 25 mm            |
| totallängd L                  | 125 mm           |
| Norm                          | DIN ISO 5610     |
| Användning                    | Vänster          |
| Invändig                      | nej              |
| Inställningsvinkel κ          | 95 grad          |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Användning  | Plansvarvning           |
| Användning  | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare             |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Fjäderstiftsats10 delar Typ 2  | 259047 2   |
| Hävarmsskruv Typ 2   | 259018 2   |
| Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm                                 | 674242 3   |
| Underläggsplatta Typ 40  | 259031 40  |
| Fjäder-sats10 delar Typ 2  | 259044 2   |
| Hävarm Typ 2   | 259015 2   |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |