

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PWLNLR/L 2020K06
Vändskärsstorlek	6 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Hävarm	259015 9
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
Hävarmsskruv	259018 6
Huvudängd L ₁	16 mm
Fjäder-sats	259044 5
Underläggsplatta	259031 25
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 9	259015 9
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Underläggsplatta Typ 25	259031 25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500